

**Colorímetro Cobre Rango  
Bajo Checker® HC**

HI747



## Descripción

El Checker®HC Colorímetro de mano **HI747** proporciona una forma simple, precisa y rentable para medir el cobre de rango bajo. El Checker® de HANNA cierra la brecha entre los kits simples de pruebas químicas y la instrumentación profesional. Los kits químicos de pruebas no son muy precisos y solo dan una resolución de 5 a 10 puntos, mientras que la instrumentación profesional puede ser muy costosa y lleva mucho tiempo para calibrar y mantener. El Checker® es preciso y asequible.

## Especificaciones

<b>Rango Cobre</b>	0 a 999 ppb
<b>Resolución Cobre</b>	1 ppb
<b>Exactitud Cobre</b>	±5% de la lectura ± 10 ppb

<b>Método de Cobre</b>	Adaptación del método EPA. La reacción entre el cobre y el reactivo bicinconinato provoca un color púrpura en la muestra
<b>Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro</b>	LED a 575 nm
<b>Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro</b>	Fotocelda de silicio
<b>Tipo de Batería/Duración</b>	1.5V AAA (1)
<b>Apagado Automático</b>	Después de diez minutos de inactividad
<b>Ambiente</b>	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% sin condensación
<b>Peso</b>	64 g (2.25 oz.)
<b>Dimensiones</b>	86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm (3.4" x 2.4" x 1.5")

## Accesorios

- **HI 747 25** Reactivo Cobre Rango Bajo Checker HC, 25 test
- **HI 747 11** Estándar de Calibración Cobre Rango Bajo Checker HC
- **HI 93703 50** Solución para limpieza de cubetas (230 ml)
- **HI 731318** Paño de microfibra para limpieza de cubetas
- **HI 731315** Cubetas de vidrio con tapa para Checker HC (2)
- **HI 96747** Fotómetro portátil de Cobre Rango Bajo

## Cómo pedir

El Checker® **HI747** se suministra con cubetas para muestra con tapas (2), kit de inicio (6 sobres de reactivo), batería y manual de instrucciones.

## Ventajas

**Ideal para: Calidad del agua, medio ambiente, enchapado, educación.**



**-Obtener sus resultados de cobre es fácil con una operación simple con un solo botón**

**-Sea consistente con nuestro temporizador incorporado que garantiza la repetibilidad**

**-Tamaño pequeño, gran comodidad**

**-Dedicado a un solo parámetro**

El **HI747** proporciona resultados rápidos y precisos en cuatro pasos simples:

## El Checker® HC de fácil uso.




**1** Realizar "Zero" en el Checker®HC como indica el procedimiento.



**2** Agrega el reactivo a la muestra de agua.



**3** Coloca el vial en tu Checker®HC.



**4** Presione el botón y lee los resultados.

¡Es fácil!

## Video

No Especifica