

**Colorímetro de bromo  
Checker® HC**

HI716



## Descripción

El **HI716** Checker® HC colorímetro portátil proporciona una forma sencilla, precisa y rentable de medir el bromo. Utilice nuestro sencillo colorímetro portátil para obtener resultados precisos en las pruebas de agua. Nuestro colorímetro de bromo logra mediciones más precisas que su típico kit de prueba química. No se esfuerce por determinar los colores visualmente, nuestro colorímetro portátil elimina la molestia de hacer coincidir una tabla de colores al proporcionar un resultado de bromo directo digitalmente.

El bromo es utilizado como una alternativa al cloro, el uso de bromo como desinfectante está aumentando en muchos países. El bromo es menos volátil y tiene resultados más efectivos por encima de un pH de 7,4, pero en general es un desinfectante de acción más lenta.

## Especificaciones

<b>Rango</b>	0.0 a 8.0 ppm
--------------	---------------

<b>Resolución</b>	0.1 ppm
<b>Precisión a 25°C/77°F</b>	±0.1 ppm ±5% de la lectura
<b>Fuente de Luz</b>	Fotodiodo @525 nm
<b>Detector de Luz</b>	Fotocelda de silicio
<b>Ambiente</b>	0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante
<b>Tipo de Batería</b>	(1) 1.5V AAA
<b>Apagado automático</b>	Después de diez minutos sin uso
<b>Dimensiones</b>	81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5")
<b>Peso</b>	64 g (2.25 oz.)
<b>Método</b>	Adaptación de los Métodos Estándar para Examinar Agua y Agua Residual, edición 18, método DPD

## Accesorios

### Reactivos y estándares

- **HI 716-25** Reactivos para 25 muestras
- **HI 716-11** Set de verificación de calibración

### Accesorios

- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731321** Cubetas de vidrio (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703-50** Solución limpiadora de cubetas, 230 ml

## Cómo pedir

El **HI716** Checker® HC se suministra con cubetas para muestras con tapas (2 c/u), batería e instrucciones.

## Ventajas

**Ideal para: Calidad del agua, agua industrial, municipal, piscina y spa.**



**-Dedicado a un solo parámetro**

**-Tamaño pequeño, gran comodidad**


**-Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas**

**-La operación simple con un solo botón facilita la obtención de resultados de bromo**

**-Obtenga los resultados que necesita rápidamente sin usar una tabla de colores**

El **HI716** proporciona resultados rápidos y precisos en unos sencillos pasos

## El Checker® HC de fácil uso.



**1** Realizar "Zero" en el Checker®HC como como indica el procedimiento.

**2** Agrega el reactivo a la muestra de agua.

**3** Coloca el vial en tu Checker®HC.

**4** Presione el botón y lee los resultados.

### ¡Es fácil!

### Video

No Especifica