


**Colorímetro para Cloro
Rango Ultra Bajo Checker®
HC**
HI761

Descripción

El **HI761** Checker® HC colorímetro portátil proporciona una forma sencilla, precisa y rentable de medir el cloro total. Obtenga resultados de análisis de agua precisos con nuestro sencillo colorímetro portátil. Elimine la dificultad de determinar los colores visualmente, nuestro colorímetro portátil proporciona un resultado de cloro total directo de forma digital.

El cloro es un desinfectante popular que se usa en agua municipal, frutas y verduras, así como en equipos de la industria de alimentos y bebidas. Aunque es beneficioso para destruir patógenos, los niveles superiores a 4 partes por millón (ppm) son dañinos para los humanos y, por lo tanto, deben controlarse.

Especificaciones

Rango	0 a 500 ppb
-------	-------------

Resolución	1 ppb
Precisión a 25°C/77°F	±5ppb ± 5% de la lectura
Fuente de Luz	Fotodiodo @525 nm
Detector de Luz	Fotocelda de silicio
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); H.R. máx. 95% no condensante
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	Después de diez minutos de inactividad
Dimensiones	81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5")
Peso	64 g (2.25 oz.)
Método	Adaptación del método USEPA 330.5.

Accesorios

REACTIVOS Y ESTÁNDARES

- **HI 761 25** Reactivos para 25 pruebas Cloro U. bajo
- **HI 761 11** Conjunto para estándares para verificación de calibración (cloro ultra bajo)

ACCESORIOS


- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731321** Cubetas de vidrio (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703 50** Solución limpiadora de cubetas, 230 ml

Cómo pedir

El **HI761** Checker®HC se suministra con cubetas de muestras con tapas (2), kit básico de reactivos ULR de cloro total (reactivos para 6 pruebas), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.

Ventajas

Ideal para: Calidad del agua, educación, industrial, piscina y spa.



-Dedicado a un solo parámetro


-Colorímetro portátil, cabe perfectamente en su bolsillo

-Obtenga rápidamente sus resultados sin usar una tabla de colores

-La operación fácil con un solo botón simplifica la obtención de resultados de cloro total

El **HI761** proporciona resultados rápidos y precisos en cuatro sencillos pasos:

El Checker® HC de fácil uso.



1 Realizar "Zero" en el Checker®HC como como indica el procedimiento.

2 Agrega el reactivo a la muestra de agua.

3 Coloca el vial en tu Checker®HC.

4 Presione el botón y lee los resultados.

¡Es fácil!

Video

No Especifica